



取り付けプレート、1.5 mm 鋼板、亜鉛メッキ

#### 一般注文データ

バージョン	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 取り付けプレート, 取り付けプレート, 高さ: 150 mm, 幅: 185 mm, 深さ: 2 mm, 基本材質: スチール板, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	<a href="#">9535920000</a>
種別	MP FPC 20/20
GTIN (EAN)	4032248009640
数量	1 items

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.0787 inch
高さ	150 mm	高さ (インチ)	5.9055 inch
幅	185 mm	幅 (インチ)	7.2835 inch
正味重量	288 g		

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般的な情報

固定形式 ねじ込み 表面仕上 亜鉛めっき  
基本材質 スチール板

## 分類

ETIM 8.0 EC000213 ETIM 9.0 EC000213  
ETIM 10.0 EC000213 ECLASS 14.0 27-40-06-39  
ECLASS 15.0 27-40-06-39

## MP FPC 20/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## TS 15



## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	TS15X5 ST FPC 20 VER	バージョン	
注文番号	<a href="#">8000037604</a>	レール, TS 15, 幅: 235 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ	
GTIN (EAN)	4050118653168		
数量	20 ST		

## TS 35



## アクセサリ

## 一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST FPC 20 VER	バージョン	
注文番号	<a href="#">8000037558</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ	
GTIN (EAN)	4050118653229		
数量	20 ST		
種別	TS35X7.5 ST FPC 20 HOR	バージョン	
注文番号	<a href="#">8000037557</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 165 mm, スロット付き, スロットなし, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ	
GTIN (EAN)	4050118653212		
数量	20 ST		