

HG FPC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット

一般注文データ

バージョン	FPC (ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 高さ: 40 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: プラスチック, 薄いグレー
注文番号	9535990000
種別	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
数量	1 items

HG FPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	16.5 mm	奥行き (インチ)	0.6496 inch
高さ	40 mm	高さ (インチ)	1.5748 inch
幅	50 mm	幅 (インチ)	1.9685 inch
正味重量	35 g		

温度**動作温度****環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般な情報

固定形式	ねじ込み	基本材質	プラスチック
------	------	------	--------

分類

ETIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626
ETIM 10.0	EC002626	ECLASS 14.0	27-18-28-16
ECLASS 15.0	27-18-28-16		