HG FPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







MPC モデルシリーズ、ヒンジ、2 組セット

一般注文データ

バージョン	FPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 外部接続, ヒンジ, 高さ: 40 mm, 幅: 50 mm, 深さ: 16.5 mm, 基本材質: プラスチック, 薄いグレー
注文番号	<u>9535990000</u>
種別	HG FPC
GTIN (EAN)	4032248009701
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

HG FPC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
DOLLO	\ * ^			
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	16.5 mm	奥行き(インチ)	0.6496 inch	
高さ	40 mm	高さ(インチ)	1.5748 inch	
幅	50 mm	幅(インチ)	1.9685 inch	
正味重量	35 g			
温度				
動作温度				
環境製品コンプライアン	ノス			
	No. 11 a			
RoHS 対応状況		準拠		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVH	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
一般な情報	1		1	
固定形式	ねじ込み	基本材質	プラスチック	
	,			
TIM 6.0	EC002626	ETIM 7.0	EC002626	
TIM 8.0	EC002626	ETIM 9.0	EC002626	
TIM 10.0				
11101 10.0	EC002626	ECLASS 9.0	27-18-28-16	
	EC002626 27-18-92-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-18-28-16 27-18-28-16	
ECLASS 9.1				
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-16	

カタログステータス / 図面 2