

## SIHA STRAP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

## 一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, ダークベージュ, 6.3 A, プラグ接続可能, V-0, Wemid
注文番号	<a href="#">9537680000</a>
種別	SIHA STRAP
GTIN (EAN)	4032248183920
数量	20 items

## SIHA STRAP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

幅 5 mm 幅 (インチ) 0.1968 inch  
正味重量 0.4 g

## 温度

周囲温度 -50 °C...75 °C 連続動作温度、最小 -50 °C  
連続動作温度、最大 120 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

## 全般

動作温度範囲、最大 120 °C

## 材料データ

基本材質 Wemid 色 ダークベージュ  
UL 94 可燃性等級 V-0

## 追加の技術データ

取り付け方式 接続されている

## 分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848  
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90  
ECLASS 15.0 27-25-03-90