

SIHA STRAP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

バージョン	フィードスルーモジュラー端子ヒューズホルダー, ダークベージュ, 6.3 A, プラグ接続可能, V-0, Wemid
注文番号	9537680000
種別	SIHA STRAP
GTIN (EAN)	4032248183920
数量	20 items

SIHA STRAP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

幅 5 mm 幅 (インチ) 0.1968 inch
正味重量 0.4 g

温度

周囲温度 -5 °C...40 °C 連続動作温度、最小 -50 °C
連続動作温度、最大 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

バージョン ヒューズカートリッジ

全般

動作温度範囲、最大 120 °C

材料データ

基本材質 Wemid 色 ダークベージュ
UL 94 可燃性等級 V-0

追加の技術データ

取り付け方式 接続されている

分類

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90