

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 直径 8 ~ 13 mm の湿気の多い場所でのケーブル被覆剥きに対応、例：NYM ケーブル、3 x 1.5 mm ~ 5 x 2.5 mm
- カット深度を設定する必要無し
- 接続箱と分電器ボックスの作業に最適

一般注文データ

バージョン	Sheathing strippers
注文番号	9918030000
種別	STRIPPER COAX
GTIN (EAN)	4032248359141
数量	1 items

STRIPPER COAX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	18.5 mm	奥行き (インチ)	0.7283 inch
高さ	20.5 mm	高さ (インチ)	0.8071 inch
幅	97 mm	幅 (インチ)	3.8189 inch
正味重量	39 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	同軸およびPVCラウンドケーブル用のケーブル被覆ストリッパ
------	-------------------------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	同軸データおよび丸型ケーブル	最大導体直径	7.5 mm
最小導体直径	4.8 mm	導体断面、最大	44 mm ²
導体断面、最小	18 mm ²	使用可能なケーブル	PVCケーブル

分類

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

