

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 直径 8 ~ 13 mm の湿気の多い場所でのケーブル被覆剥きに対応、例：NYM ケーブル、3 x 1.5 mm ~ 5 x 2.5 mm
- カット深度を設定する必要無し
- 接続箱と分電器ボックスの作業に最適

一般注文データ

バージョン	Sheathing strippers
注文番号	9918050000
種別	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
数量	1 items

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**寸法と重量**

深さ	25 mm
高さ	35 mm
幅	125 mm
正味重量	46.2 g

奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ (インチ)	1.378 inch
幅 (インチ)	4.9212 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

技術データ

項目説明	個別コア剥離ユニットを備えたジャンクションボックスタイプ被覆剥離装置及び縦型カッター
------	--

最大導体直径	13 mm
被覆剥き範囲、最小.	0.25 mm ²
導体断面、最小	0.2 mm ²

被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキシブルおよびソリッド導体
最小導体直径	8 mm
導体断面、最大	4 mm ²

最大導体直径	13 mm
被覆剥き範囲、最小.	0.25 mm ²
導体断面、最小	0.2 mm ²

分類

ETIM 6.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163
ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90

ETIM 7.0	EC000163
ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 14.0	21-04-90-90

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

