

**STRIPPER PC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- 直径 8 ~ 13 mm の湿気の多い場所でのケーブル被覆剥きに対応、例：NYM ケーブル、3 x 1.5 mm ~ 5 x 2.5 mm
- カット深度を設定する必要無し
- 接続箱と分電器ボックスの作業に最適

**一般注文データ**

バージョン	Sheathing strippers
注文番号	<a href="#">9918060000</a>
種別	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
数量	1 items

**STRIPPER PC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

深さ	25 mm	奥行き (インチ)	0.9842 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	125 mm	幅 (インチ)	4.9212 inch
正味重量	44.4 g		

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

**技術データ**

項目説明	5-15 mm正中径のデータ 通信線用ケーブル被覆スト リッパ
------	---------------------------------------

**被覆剥き工具**

ケーブル仕様	データケーブル/通信およびIT	最大導体直径	15 mm
最小導体直径	5 mm	被覆剥き範囲 AWG、最大.	12 AWG
被覆剥き範囲 AWG、最小.	24 AWG	被覆剥き範囲、最小.	0.25 mm <sup>2</sup>
導体断面、最大	490 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	20 mm <sup>2</sup>

**分類**

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

**STRIPPER PC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

