

SLICER NO 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥き
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ (カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

一般注文データ

バージョン	Sheathing strippers
注文番号	9918070000
種別	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
数量	1 items

技術データ

寸法と重量

深さ	35 mm	奥行き (インチ)	1.378 inch
高さ	29 mm	高さ (インチ)	1.1417 inch
幅	132 mm	幅 (インチ)	5.1968 inch
正味重量	74 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

技術データ

項目説明	導電体用ケーブルカッター (外径4 ~ 16 mm)
------	-------------------------------

被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキシブルおよびソリッド導体	最大導体直径	16 mm
最小導体直径	4 mm	被覆剥き範囲 AWG、最大	6 AWG
導体断面、最大	201 mm ²		

分類

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

アクセサリ

アクセサリ / 交換部品



- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥き
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ (カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

一般注文データ

種別	ZUB SLICER NO 16-35	バージョン
注文番号	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
数量	2 ST	