

## SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥き
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ (カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

## 一般注文データ

バージョン	Sheathing strippers
注文番号	<a href="#">9918090000</a>
種別	SLICER NO 28 TOP
GTIN (EAN)	4032248359202
数量	1 items

## SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	35 mm	奥行き (インチ)	1.378 inch
高さ	29 mm	高さ (インチ)	1.1417 inch
幅	170 mm	幅 (インチ)	6.6929 inch
正味重量	83 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## 技術データ

項目説明	導体用ケーブルカッター、28 mm $\phi$ O.D./フックブレード付き
------	---

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキシブルおよびソリッド導体	最大導体直径	28 mm
最小導体直径	8 mm	被覆剥き範囲 AWG、最大	4 AWG
導体断面、最大	615 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		



## SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## アクセサリ / 交換部品



- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥き
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ (カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

## 一般注文データ

種別	ZUB SLICER NO16-35	バージョン
注文番号	<a href="#">9201430000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
数量	2 ST	