

## SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥き
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ(カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)

## 一般注文データ

バージョン	Sheathing strippers
注文番号	<a href="#">9918100000</a>
種別	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
数量	1 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-01-17T00:00:00+01:00

## SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 寸法と重量

深さ	48 mm
高さ	30 mm
幅	150 mm
正味重量	121 g

奥行き (インチ)	1.8898 inch
高さ (インチ)	1.1811 inch
幅 (インチ)	5.9055 inch

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	影響なし
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

## 技術データ

項目説明	外径27 ~ 37mm O.D.の導体用ケーブルカッター
------	------------------------------

## 被覆剥き工具

ケーブル仕様	PVC絶縁を使用したフレキシブルおよびソリッド導体	最大導体直径	37 mm
最小導体直径	27 mm		

## 分類

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06
ECLASS 13.0	21-04-37-06	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

## SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ / 交換部品

- 4 ~ 37mmの全既存丸型ケーブル、簡単、迅速、かつ正確に被覆剥ぎ
- カット深度設定対応のハンドル終端のローレットネジ (カット深度の設定で、内側導体の損傷防止)



## 一般注文データ

種別 ZUB SLICER NO16-35

バージョン

注文番号 [9201430000](#)

Sheathing strippers

GTIN (EAN) 4032248430314

数量 2 ST