

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



電圧テスターの主要機能は、電圧の有無の確認です。2極
電圧テスターは、業務保護規制要件を満たす唯一の認承
取得済み検査機器です。

- LED 表示搭載
- VDE 規格準拠
- 高ピーク電圧強度
- あらゆるアプリケーションに最適なテスター

一般注文データ

バージョン	テストツール, 2極電圧テスター
注文番号	9918970000
種別	VT CTB
GTIN (EAN)	4032248405855
数量	1 items

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

深さ	19 mm
高さ	21 mm
幅	137 mm
長さ	137 mm
正味重量	50 g

奥行き (インチ)	0.748 inch
高さ (インチ)	0.8268 inch
幅 (インチ)	5.3937 inch
長さ (インチ)	5.3937 inch

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7cl
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
SCIP	b05b5122-6117-4cb0-b28c-df32f921fa36

技術データ

項目説明	電圧テスター、48 V以下
------	---------------

装置の測定および試験

切り替え負荷	いいえ	定格電圧、最大.	DC48 V
定格電圧、最小.	3 V DC	AC 電圧測定範囲	3 ~ 48 V
DC 電圧測定範囲	48 V	作動温度、最大	50 °C
作動温度、最小	-10 °C	周波数範囲、最大	65 Hz
周波数範囲、最小	0 Hz	ディスプレイ	LED
保護度合い	IP40	相順表示	いいえ
連続性試験	該当なし	準拠してテストされ承認された	EN 61010-1, EN 61326
検査ピン照明	いいえ	HOLD 機能	いいえ

分類

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



VT CTB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アクセサリ



検査・測定機器対応アクセサリ

一般注文データ

種別	SKAI TASCHE	バージョン
注文番号	2544760000	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
数量	1 ST	