

BFSC M4X6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 4.00 mm, 스틸, 깊이: 7 mm, 너비: 7 mm, 높이: 6 mm		
주문 번호	<u>0149700000</u>		
유형	BFSC M4X6		
GTIN (EAN)	4008190016098		
수량	100 items		

BFSC M4X6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인						
ROHS	준수					
	正十					
치수 및 중량						
	_	71-1 (01-1)				
깊이	7 mm		0.2756 inch			
높이	6 mm	높이 (인치)	0.2362 inch			
<u>너비</u> 순중량	7 mm	폭 (인치)	0.2756 inch			
문중당	0.8 g					
온도						
주변 온도	-5 °C40 °C					
환경 제품 규정 준수						
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	준수, 예외 미존재				
REACH SVHC		0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
시스템 사양						
M=0 M 8						
버전	버스바용					
일반			·			
<u>= </u>						
설치 권고	직접 장착					
자재 데이터						
기본 재질	스틸	컬러 코드	은색			
	<u>~=</u>	월디 고드	<u>-~</u>			
추가 기술 데이터						
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착			
장착 유형	스크류		18 3 1			
크기	,					
나사선 메트릭 크기, 외부	4.00 mm					
분류						
ETIM 6 O	EC002949	ETIM 7.0	EC002848			
ETIM 6.0	EC002848 EC002848	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002848			
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92			
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92			
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92			
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92			
ECLASS 15.0	27-25-03-90	LOLAGO 14.0	21-23-03-80			
202300 10.0	27 25-05-50					

카탈로그 상태 / 도면 2