

## QL 3 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 47 A, 극 수: 3, 피치 (mm)(P): 13.00, 절연: 아니요, 너비: 31.9 mm
주문 번호	<a href="#">0191500000</a>
유형	QL 3 SAKS1
GTIN (EAN)	4008190036881
수량	50 items

## QL 3 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	2 mm	깊이 (인치)	0.0787 inch
높이	6 mm	높이 (인치)	0.2362 inch
너비	31.9 mm	폭 (인치)	1.2559 inch
순중량	2.72 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 등급 데이터

정격 전류	47 A
-------	------

## 시스템 사양

버전	점프바 링크용
----	---------

## 일반

극 수	3	설치 권고	직접 장착
-----	---	-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	Cu Zn	컬러 코드	회색
-------	-------	-------	----

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

## 크기

피치(mm)(P)	13.00 mm
-----------	----------

## 분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECCLASS 15.0	27-25-03-03		

## QL 3 SAKS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 장착 지지대



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	KISC M3X6 SAKS1	버전
주문 번호	<a href="#">0346200000</a>	클램프 요크, 고정 스크류, 스틸
GTIN (EAN)	4008190175658	
수량	100 ST	