

## KISC M6X16-Z3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	SAK 시리즈, 고정 스크류, 스틸
주문 번호	<a href="#">1063700000</a>
유형	KISC M6X16-Z3
GTIN (EAN)	4008190120887
수량	20 items

**KISC M6X16-Z3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
높이	4.8 mm	높이 (인치)	0.189 inch
너비	4.8 mm	폭 (인치)	0.189 inch
순중량	6.1 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 버스바용

일반

설치 권고 직접 장착 표면 마감 기타

자재 데이터

기본 재질 스틸 표면 마감 기타  
 컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 직접 장착  
 폭발 테스트 버전 아니요

크기

나사선 메트릭 크기, 외부 6.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		