

WAP WFF35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 커버 플레이트, 진한 베이지색, 2 mm
주문 번호	1069700000
유형	WAP WFF35
GTIN (EAN)	4008190104023
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	51 mm	깊이 (인치)	2.0079 inch
높이	23.2 mm	높이 (인치)	0.9134 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
순중량	1.24 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0,015 kg CO2 eq.	

시스템 사양

버전	엔드 플레이트
----	---------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착
-----	-----	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		