

HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG 29 |
| 주문 번호 | 1083000000 |
| 유형 | HDC IP68 24B TSS 1PG29 |
| GTIN (EAN) | 4032248846634 |
| 수량 | 1 items |

HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 높이 | 110.5 mm | 높이 (인치) | 4.3504 inch |
| 너비 | 58 mm | 폭 (인치) | 2.2835 inch |
| 순중량 | 660 g | | |

온도

한계 온도 -50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

| | | |
|------------|---------------------|----------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | |
| 화학 내성 | 물질 | 아세톤 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 디젤 오일 |
| | 화학 내성 | 불안정 |
| | 물질 | 에틸 알코올 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 변속기 오일 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 유압유 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 석유 벤젠 |
| | 화학 내성 | 불안정 |
| | 물질 | 땀 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 프리미엄 휘발유 |
| | 화학 내성 | 불안정 |
| | 물질 | 물 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | UV |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 오존 |
| | 화학 내성 | 내성 |

버전

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------|-----------|
| 케이블 글랜드 수 | 0 | 케이블 엔트리 사이즈 | PG 29 |
| 상단부/하단부/리드 | 상부 | 커버 | 커버 미포함 |
| 조임 토크 | 6.5 Nm | 상단 케이블 인입 수 | 0 |
| 측면 케이블 인입 수 | 1 | 하우징 디자인 | 플러그 하우징 |
| 잠금 시스템 디자인 | 클램프 요크 결선 | 설계 | 표준 |
| 설치 사이즈 | 8 | 케이블 인입 | w. 스퀘드 |
| 유형 | 플러그 | 클램프 버전 | 클램프 요크 결선 |
| 실링 | 밀봉 없음 | 내부 나사산 | PG 29 |
| 컬러(RAL) | RAL 9011, RAL 9005 | BG | 8 |
| ModuPlug®에 적합함 | 예 | | |

HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반 데이터

| | | | |
|-------|--------|-------|--------------------------|
| 표면 마감 | 파우더 코팅 | 보호 등급 | IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태 |
|-------|--------|-------|--------------------------|

크기

| | | | |
|-----------|----------|----------|--------|
| 케이블 인입 | w. 스레드 | 총 길이 하우징 | 191 mm |
| 하우징 B의 높이 | 110.5 mm | | |

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



HDC IP68 24B TSS 1PG29

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나듐 스틸 재질의 Allen 키, DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| 유형 | SK WSD-S 1,5-10,0 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9008850000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

스크류

바이드물러는 사각 커넥터용 스크류를 비롯한 다양한 액세서리를 제공합니다.



일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---------------------|--|
| 유형 | HDC IP68 SCREW SET | 버전 | |
| 주문 번호 | 2555340000 | 사각 커넥터, 액세서리, 픽싱 세트 | |
| GTIN (EAN) | 4050118571332 | | |
| 수량 | 10 ST | | |

IP68 버전



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다. 황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다. 케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | VG 29-MS68 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1569120000 | VG MS(표준 황동 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP67, IP68 - 5 bar(30분), 황동, 니켈 | |
| GTIN (EAN) | 4008190176419 | | |
| 수량 | 10 ST | 도금 | |