



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	퍼쇄형, M 20, 나일론 6
주문 번호	1185610000
유형	GWDR M20-W
GTIN (EAN)	4050118078305
수량	100 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

직경	20 mm	순중량	0.89 g
----	-------	-----	--------

온도

작동 온도	-50 °C...120 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

O.D.	30 mm	UL 94 가연성 등급	V-0
작동 온도 범위, 최대	120 °C	작동 온도 범위, 최소	-50 °C
할로겐	무할로겐	두께	2.00 mm
케이블 글랜드	M 20	기본 재질	나일론 6
실링 링 직경	20.00 mm	외부 스레드	M 20
내부 직경 D2	20.30 mm		

분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		