

## PAC-UNIV-D25F-F-4M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

## 일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYCY, 10.15 ± 1	
	mm	
주문 번호	1350490040	
유형	PAC-UNIV-D25F-F-4M	
GTIN (EAN)	4099986580985	
수량	1 items	

## PAC-UNIV-D25F-F-4M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
ムスコ	000 04			
순중량	666.94 g			
온도				
Hall OF	10.00.00	TIE OF	10. 50.00	
보관 온도	-1060 °C	작동 온도	-1050 °C	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	 준수			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
케이블 길이	4 m	<u> 적합</u>	아날로그 신호	
기본 재질	PVC	케이블	케이블 LiYCY	
인터페이스 커넥터	SUB-D FEMALE 25P	폴 수, 최소	25-폴	
외경	10.15 ± 1 mm	커넥터 PLC 측	H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²)	
와이어 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>			
전기 데이터				
총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A	
정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	저항	≤ 80 mΩ/m	
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m	
용량 와이어/차펴	300 pF/m		,	
분류				
ETIM C O	50000227	ETIM 7.0	F0000227	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000237	
	EC000237	_	EC000237	
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20	
ECLASS 15.0	27-24-22-20		,	

카탈로그 상태 / 도면 2