



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	단자대 마커, 인서트 마커, 40 x 7 mm, 흰색
주문 번호	<u>1631920000</u>
유형	ESO 5 S DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190206673
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

A 0.1				
승인				
ROHS	 준수			
치수 및 중량				
시T ㅊㅎㅎ			<u> </u>	
	1 mm	깊이 (인치)	0.0394 inch	
높이 높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch	
너비	7 mm	 폭 (인치)	0.2756 inch	
순중량	10.8 g			
온도				
자두 오트 베이	40, 90 °C			
작동 온도 범위	-4080 °C			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC				
일반 데이터				
크는 데이디				
저항 코드에 따른 자재 컬러	9			
인쇄 방향				
 	140			
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 mm			
UL 94 가연성 등급	НВ			
작동 온도 범위, 최대	80 °C			
작동 온도 범위, 최소	-40 °C			
컬러 코드	흰색			
· 기본 재질	종이			
- : 인쇄 문자	없는			
프 '' 프 ' 패키지 단위당 조합 개수				
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = Insert markers			
<u> </u>	-4080 °C			
ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761	
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761	
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37	
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37	
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01	
EOLAGO 10.0	07.00.11.01	FOLAGO 14.0	07.00.11.01	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 14.0

27-28-11-01

27-28-11-01





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

인레이 태그용 WKM



무할로겐, WKM의 투명 포켓이 환경 영향에 대해 탁월한 보호를 제공합니다. 케이블 타이고 견고하게 고정되므로 거의 모든 와이어 단면적에 적합합니다.

사전 인쇄된 태그를 WKM 홀더에 삽입하고 클립으로 고정하기만 하면 됩니다.WKM 케이블 마커는 현장 마킹에서 효율성을 극대화할 수 있는 솔루션입니다. WKM 케이블을 사용할 때의 장점

- 일반적인 사무용 프린터로 종이 및 폴리에스테르 라벨을 개별적으로 인쇄 가능
- MultiCard ELS 태그와 결합된 견고한 디자인으로 환경적 영향으로부터 최대의 보호를 보장

일반 주문 데이터

유형 WKM 18/43 주문 번호 <u>1610700000</u> GTIN (EAN) 4008190204488 수량 50 ST 버전

WKM, 컨덕터 및 케이블 마커, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, 와이어 및

케이블 마커, 투명

카탈로그 상태 / 도면 4