



그림과 유사

PageTab은 시트 형태의 부직포 라벨입니다. 8 x 20 형식을 제외한 모든 라벨에는 검은색 테두리가 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 22 x 56 mm, 노란색
주문 번호	1686210000
유형	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008190492649
수량	25 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	22 mm	높이 (인치)	0.8661 inch
너비	56 mm	폭 (인치)	2.2047 inch
순중량	11.24 g		

온도

작동 온도 범위 -29...93 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	영구 아크릴 혼성 중합체		
저항 코드에 따른 자재 컬러	4		
용지당 수	24		
버전	자체 접착		
너비	56 mm		
작동 온도 범위, 최대	93 °C		
작동 온도 범위, 최소	-29 °C		
컬러 코드	노란색		
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웹		
인쇄 문자	없음		
패키징 단위당 마커 개수	600		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	25	
	조합네이션당 마커 개수	24	
조합네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 24 Device markers		
작동 온도 범위	-29...93 °C		
임프린트	Neutral		

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

