

### **MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







#### 일반 주문 데이터

버전	디바이스 마커, 디바이스 마커, 25 x 25 mm, 노란색
주문 번호	<u>1700530001</u>
유형	MARKO-C. 25X25X25 B/DR.
GTIN (EAN)	4008190896195
수량	10 items

카탈로그 상태 / 도면 1

# Weidmüller **₹**

### **MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

<b>A</b> 0.1			
승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	0.05 mm	깊이 (인치)	0.002 inch
표 : 높이	25 mm	높이 (인치)	0.9842 inch
<u> </u>	25 mm	폭 (인치)	0.9842 inch
· 순중량	0.22 g		
온도			
작동 온도 범위	-2980 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
-1-1 D	47 A-7 5 1 T-1 11		
접착물 지희 그도에 따르 지제 권기	영구 아크릴 혼성 중합체		
저항 코드에 따른 자재 컬러	4		
H전	자체 접착		
네 네비	25 mm		
작동 온도 범위, 최대 다들 용도 범위, 최저	00 °C		
작동 온도 범위, 최소 경기 교도	-29 °C		
컬러 코드 3 타 - 제 자	노란색		
기본 재질	아크릴 코팅 섬유 웨빙		
인쇄 색상	검정		
인쇄 문자	기호		
패키징 단위당 마커 개수	140	-148 : ! -	
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 시트	
	패키지 단위당 조합 개수	10	
	콤비네이션당 마커 개수	14	
콤비네이션당 마커 개수	1 Label sheet = 14 Device r	markers	
작동 온도 범위	-2980 °C		
임프린트	삼각형과 낙뢰 모양		
분류			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
LULAUU U. I	∠1 <sup>-</sup> 40 <sup>-</sup> 00 <sup>-</sup> ∠3	LOLAGO 10.0	21-40-00-23

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0



### **MARKO-C. 25X25X25 B/DR.**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

