MOFU 15/35 ZDUB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 장착 풋	
주문 번호	<u>1723660000</u>	
유형	MOFU 15/35 ZDUB	-
GTIN (EAN)	4008190975531	
수량	50 items	

MOFU 15/35 ZDUB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	15 mm	깊이 (인치)	0.5906 inch
높이 높이	43 mm	높이 (인치) 높이 (인치)	1.6929 inch
표의 너비	5 mm	포 (인치) 폭 (인치)	0.1968 inch
순중량	1.04 g	7(2/1)	
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
시스템 사양			
버전	장착 레일용	엔드 커버 플레이트 필요	예
장착 레일	TS 35, TS 15		
일반			
장착 레일	TS 35, TS 15		
자재 데이터			
기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		
추가 기술 데이터			
개방측	오른쪽	장착물 유형	클립인
게용국 폭발 테스트 버전	 아니요	<u> </u>	
크기		0 1 11 0	
피치(mm)(P)	18.00 mm	<u>TS 15 오프셋</u>	21 mm
TS 35 오프셋	2 mm		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
결선 방향	상단	결선 유형	텐션 클램프 결선
분류			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002848 27-14-11-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92 27-14-11-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-25-03-90

작성 날짜 13.11.2025 05:23:05 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2



MOFU 15/35 ZDUB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0

27-25-03-90