

## ZAD 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더  
높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을  
표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

## 일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 커버
주문 번호	<a href="#">1752620000</a>
유형	ZAD 6/5
GTIN (EAN)	4032248007929
수량	20 items

## ZAD 6/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	2.2 mm	깊이 (인치)	0.0866 inch
높이	79 mm	높이 (인치)	3.1102 inch
너비	18.74 mm	폭 (인치)	0.7378 inch
순중량	3.29 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전	플러그형	엔드 커버 플레이트 필요	예
----	------	---------------	---

## 일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-0		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

## 크기

피치(mm)(P)	16.00 mm
-----------	----------

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 방향	상단	결선 유형	텐션 클램프 결선
-------	----	-------	-----------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		