



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







당사의 광범위한 KLBÜ 차펴 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차펴 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 클램프 요크, 스틸
주문 번호	<u>1752681001</u>
유형	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
수량	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	26 mm	깊이 (인치)	1.0236 inch
높이	18 mm	높이 (인치)	0.7087 inch
<u>너비</u> 마운팅 치수 - 너비	14.5 mm 13.5 mm	폭 (인치) 순중량	0.5709 inch 14.34 g
	13.3 11111	- c c c	14.54 g
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
<u> </u>	-60 °C	<u> </u>	130 °C
	-00 0		100 C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.066 kg CO2 eq.	
등급 데이터			
정격 단면적	8 mm²		
시스템 사양			
미권	키교 경사으	에드 기비 프게이트 피오	AL IO
<u>버전</u> 장착 레일	<u>차폐 결선용</u> TS 27	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
	.0 = /		
일반			
설치 권고	직접 장착, 부스바	장착 레일	TS 27
자재 데이터			
기본 재질	스틸	컬러 코드	회색
기는 제물 UL 94 가연성 등급	None	걸니 꼬프	회'측
추가 기술 데이터			
Title O &	A 7 2	서워 기그	지저 지수 보스의
장착물 유형 폭발 테스트 버전	<u>스크류</u> 예	설치 권고	직접 장착, 부스바
크기			
피치(mm)(P)	14.00 mm		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
탈피 길이	18.5 mm	결선 유형	스프링 결선
<u> </u>	1	케이블 직경, 최대	8 mm
케이블 직경, 최소	3 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	8 mm²
결선 단면적, 꼬임, 최소	3 mm ²		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

EC002020	ETIM 7.0	EC002020
EC002020	ETIM 9.0	EC002020
EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
27-25-01-20		
	EC002020 EC002020 27-14-11-50 27-14-11-50 27-25-01-20	EC002020 ETIM 9.0 EC002020 ECLASS 9.0 27-14-11-50 ECLASS 10.0 27-14-11-50 ECLASS 12.0 27-25-01-20 ECLASS 14.0





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

강철



스틸 DIN 레일은 시장에서 가장 널리 사용됩니다. 금속 DIN 레일 중 스테인리스 스틸과 유사한 가장 낮은 단락 보호 기능을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형 TS 27X12.5M/ST/F.ZN 버전

주문 번호 1802690000 GTIN (EAN)

4032248257201

수량

단자대 레일, 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 너비: 2000 mm, 높이:

27 mm, 깊이: 12.5 mm