

**HDC 48B SDLU 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 커버 포함, 케이블 엔트리 사이즈: PG 29
주문 번호	<a href="#">1799810000</a>
유형	HDC 48B SDLU 1PG29G
GTIN (EAN)	4032248247035
수량	1 items

HDC 48B SDLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	143 mm	깊이 (인치)	5.6299 inch
높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	166.2 mm	폭 (인치)	6.5433 inch
마운팅 치수 - 높이	106 mm	마운팅 치수 - 너비	111 mm
순중량	1397.44 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	불안정
	물질	오존
	화학 내성	불안정

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 29	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 포함	조임 토크	1.2 Nm

## HDC 48B SDLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

상단 케이블 인입 수	0	측면 케이블 인입 수	1
커버 디자인	커버 포함	하우징 디자인	베이스 하우징
잠금 시스템 디자인	엔드 록킹 클램프, 하부	설계	표준
설치 사이즈	12	케이블 인입	w. 스퀘드
유형	베이스 하우징	클램프 버전	엔드 록킹 클램프
실링	NBR	내부 나사산	PG 29
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	12
ModuPlug®에 적합함	예		

## 일반 데이터

조임 토크	1.2 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
보호 등급 참고 사항	고정 커퍼 포함 보호 등급: IP 65	EMC 하우징	아니요
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸		

## 크기

구멍 피치 길이 A2	111 mm	케이블 인입	w. 스퀘드
폭 하우징 C	90 mm	폭 베이스 C1	120 mm
총 길이 하우징	132 mm	하우징 B의 높이	120 mm
베이스 B1의 높이	10 mm		

## 분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC 48B SDLU 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC 48B SDLU 1PG29G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

후드, 상단 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 48B TOLU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1650980000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190299606	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 48B TOLU 1PG36G	버전
주문 번호	<a href="#">1651000000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4008190299620	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 36
유형	HDC 48B TOLU 1M50G	버전
주문 번호	<a href="#">1788330000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205868	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 50
유형	HDC 48B TOLU 1M40G	버전
주문 번호	<a href="#">1788340000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205875	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 40
유형	HDC 48B TOLU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1788350000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 상단
GTIN (EAN)	4032248205882	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32

후드, 측면 케이블 인입



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

## HDC 48B SDLU 1PG29G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

유형	HDC 48B TSLU 1PG29G	버전
주문 번호	<a href="#">1650850000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190299453	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 29
유형	HDC 48B TSLU 1PG36G	버전
주문 번호	<a href="#">1650860000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190299460	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 36
유형	HDC 48B TSLU 1PG42G	버전
주문 번호	<a href="#">1670470000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4008190431556	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: PG 42
유형	HDC 48B TSLU 1M50G	버전
주문 번호	<a href="#">1788300000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205837	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 50
유형	HDC 48B TSLU 1M40G	버전
주문 번호	<a href="#">1788310000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205844	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 40
유형	HDC 48B TSLU 1M32G	버전
주문 번호	<a href="#">1788320000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 12, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 측면
GTIN (EAN)	4032248205851	케이블 인입, 플러그 하우징, 엔드 록킹 클램프, 하부, 표준, 케이블
수량	1 ST	엔트리 사이즈: M 32