


제품 이미지



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스러리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색, 8.8 mm
주문 번호	1866260000
유형	ZVLA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248524754
수량	20 items

ZVLA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	26.2 mm	깊이 (인치)	1.0315 inch
높이	73.8 mm	높이 (인치)	2.9055 inch
너비	8.8 mm	폭 (인치)	0.3465 inch
순중량	3.52 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 단면적 2.5 mm²

시스템 사양

버전 중간 부품

일반

극 수 1

자재 데이터

기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	HB		

클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	플러그인 결선	결선 수	1
-------	---------	------	---

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		