



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세스러리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 15 mm
주문 번호	1878620000
유형	ZVR ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248471591
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	38.4 mm	깊이 (인치)	1.5118 inch
높이	65.5 mm	높이 (인치)	2.5787 inch
너비	15 mm	폭 (인치)	0.5906 inch
순중량	4.44 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	래치
----	----

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	HB		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착
-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		