DP WGK 95 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야의 완벽한 보완. 범용 시스템 액세서리를 사용하면 인터페이스를 쉽게 적응시켜 관련 응용 분야의 특정 요구사항을 충족시킬 수 있습니다.

일반 주문 데이터

OMNIMATE 파워 - 시리즈 WGK, 기본 연결 단자대
<u>1937020000</u>
DP WGK 95 GY BX
4032248664801
10 items
UL:

DP WGK 95 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-11-33

27-14-11-33

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

A 1			
승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
노이	7.4	누이 (이 권)	2.0124 in als
<u>높이</u> 너비	74 mm 15 mm	_ <u>높이 (인치)</u> 폭 (인치)	2.9134 inch 0.5906 inch
<u> </u>	50 mm	즉 (인지) 길이 (인치)	1.9685 inch
_{월이} 순중량	13.25 g	<u> </u>	1.9005 inch
환경 제품 규정 준수	10.20 g		
	조스 에이 미조제		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	.	
시스템 매개변수	0.1 WE% 이용의 3VHC WE	ī	
시그럼 메개진구			
제품군	OMNIMATE 파워 - 시리즈 WGK		
자재 데이터			
절연재 절연재	Wemid(PA)	컬러 코드	회색
^{글건세} 컬러 차트(유사)	RAL 7035	Moisture Level (MSL)	외국
월리 자드(뉴사) UL 94 가연성 등급	V-0	전점 재질	 구리 합금
UL 94 가원성 등급 보관 온도, 최소	-40 °C	_ <u>업업 세월</u> 보관 온도, 최대	
모판 근도, 죄오 작동 온도, 최소	40 C -50 °C	오한 온도, 최대 작동 온도, 최대	
작용 온도, 죄오 온도 범위, 설치, 최소	-50 ℃ -25 °C	_ <u>역용 온도, 최대</u> 온도 범위, 설치, 최대	120 °C
결선에 적합한 컨덕터	25 0		120 0
크린에 그러만 한그리			
참조 텍스트	페룰 길이는 제품과 정격 전압에 따라 선택합니다., 플라스틱 칼라의 외경은 피치(P) 보다 커서는 안 됩니다		
IEC 정격데이터			
표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1		
패키징			
VPE 길이	50.00 mm	VPE 폭	75.00 mm
VPE 높이	150.00 mm	··-	7 0.00 111111
중요 참고 사항			
참고 사항	Long term storage of the 70%, 36 months	product with average temperature	of 50 °C and maximum humid
분류			
ETIM C.O.	F000000	ETIM 7.0	F0000000
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886

작성 날짜 27.11.2025 04:58:58 MEZ

ETIM 10.0

ECLASS 9.1

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 9.0

ECLASS 10.0

EC000886

27-14-11-33



DP WGK 95 GY BX



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		