

AEB 35 SC/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

바이드뮬러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	A-시리즈, 엔드 브래킷
주문 번호	<u>1991920000</u>
유형	AEB 35 SC/1
GTIN (EAN)	4050118376722
수량	50 items

카탈로그 상태 / 도면 1

AEB 35 SC/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
<u> </u>			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	36 mm	깊이 (인치)	1.4173 inch
높이 높이	58 mm	높이 (인치) 높이 (인치)	2.2835 inch
너비	8 mm	포 (인치) 폭 (인치)	0.315 inch
순중량	12.8 g	1 (= 1)	0.0 10
온도			,
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	130 °C
환경 제품 규정 준수			
B HO TA Hell	T.A. 01101 ELT =11		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
시스템 사양			
버전	단자대용	장착 레일	TS 35
일반			
설치 권고	장착 레일	장착 레일	TS 35
자재 데이터			
			,
기본 재질	WEMID GF 30	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		
추가 기술 데이터			
	al. LO	-1141-5	
스냅인 페그 포함 스냅온	아니요 아니요	<u>개방측</u> 설치 권고	닫힘
<u> </u>		<u>열시 천고</u> 잠금	장착 레일 스크류 고정용
클램프용 컨덕터(정격 결선)	π	<u> </u>	
조임 토크, 최대	1 Nm	조임 토크, 최소	0.5 Nm
분류			
ETIM 6.0	EC001041	ETIM 7.0	EC001041
ETIM 8.0	EC001041	ETIM 9.0	EC001041 EC001041
ETIM 10.0		-	27-14-11-35
	EC001041	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	EC001041 27-14-11-35	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-35
ECLASS 9.1	27-14-11-35	ECLASS 10.0	27-14-11-35

카탈로그 상태 / 도면 2