

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

조립된 IE 케이블

일반 주문 데이터

버전	USB 케이블, USB A, USB A, PVC, 3 m
주문 번호	1993550030
유형	IE-USB-A-A-3.0M
GTIN (EAN)	4050118378566
수량	1 items

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

길이
순중량

3 m
58 g

길이 (인치)

118.1102 inch

온도

보관 온도
설치 온도

작동 온도

-15 °C...80

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태
REACH SVHC

준수, 예외 미존재
0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

케이블의 기술 사양

외피 색상

검정

일반 기술 데이터

접점 표면

금 도금 니켈

케이블 구조

외피 직경
단면적
외피 직경, 최소

4.5 mm
2*AWG28 + 2*AWG24
4.3 mm

외피 색상
외피 직경, 최대
재질 외피

검정
4.7 mm
PVC

플러그, 우

플러그 우측

USB A, IP20, 수형 접점,
직선, 플러그, 플라스틱,
차폐

플러그, 좌

플러그 좌측

USB A, IP20, 수형 접점,
직선, 플러그, 플라스틱,
차폐

분류

ETIM 8.0
ETIM 10.0
ECLASS 15.0

EC001408
EC001408
27-06-01-06

ETIM 9.0
ECLASS 14.0

EC001408
27-06-01-06