

**PAC-D15F-D15F-HF-1M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



그림과 유사

**일반 주문 데이터**

주문 번호	2426180015
유형	<a href="#">PAC-D15F-D15F-HF-1M5</a>
GTIN (EAN)	4099986599659
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 427.1 g

온도

보관 온도 -10...60 °C 작동 온도 -10...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이	1.5 m	적합	아날로그 신호
케이블	케이블 LIHCH	인터페이스 커넥터	SUB-D FEMALE 15P
폴 수, 최소	15-폴	커넥터 PLC 측	SUB-D FEMALE 15P
와이어 단면적	0.25 mm <sup>2</sup>		

전기 데이터

총 전류, 최대	3 A	경로별 허용 전류 세기, 최대	1 A
정격 전압	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	저항	≤ 80 mΩ/m
작동 전압	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	용량 와이어/와이어	300 pF/m
용량 와이어/차폐	300 pF/m		

분류

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		