

**MCB 489 2P D 13A ACDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**제품 이미지****일반 주문 데이터**

버전	미니어처 회로 차단기, 특성곡선: D, 극 수: 2, 13 A, 흰색
주문 번호	<a href="#">2478910000</a>
유형	MCB 489 2P D 13A ACDC
GTIN (EAN)	4050118491081
수량	6 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2025-09-01T00:00:00+02:00

**MCB 489 2P D 13A ACDC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	60.3 mm
높이	116 mm
너비	35.3 mm
순중량	166.5 g

깊이 (인치)	2.374 inch
높이 (인치)	4.5669 inch
폭 (인치)	1.3898 inch

**온도**

보관 온도	주변 온도
작동 온도	-35 °C...70 °C

습도	40 °C / 95 % 상대 습도, 비응축
----	----------------------------

**일반 데이터**

특성곡선	D
버전 회로 차단기	열자기성
전기적 사이클의 일반적인 수명	6000
장착물 유형	레일 장착
총격	IEC 60068-2-27 준수

극 수	2
기계적 사이클의 일반적인 수명	20000
장착 유형	DIN 레일
진동	IEC 60068-2-6 준수
컬러 코드	흰색

**전기 데이터**

전압 유형	AC/DC
정격 DC 전압	125 V
중단 용량	10000.00 A

정격 AC 전압	480277 V
정격 전류	13 A

**분류**

ETIM 8.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042
ECLASS 15.0	27-14-19-01

ETIM 9.0	EC000042
ECLASS 14.0	27-14-19-01