

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















1



CH20M 하우징의 전면 요소는 개별적인 디자인과 기능성을 위한 다양한 옵션을 제공합니다. 패드 인쇄와 레이저 조각 등 다양한 인쇄 방법 중에서 선택하여 디자인을 정확하고 매력적으로 구현할 수 있습니다. 전자기기 부품용 레이저 커팅도 가능합니다. 마커도 사용할 수 있습니다. 전면 요소는 힌지 뚜껑이 있거나 없는 옵션으로 장착할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	전면 요소, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 아게이트 그레이, 전면 요소 추가, 플립 커버 준비물 포함, 너비: 12.5 mm
주문 번호	<u>2554760000</u>
유형	CH20M12 F AGY 3747
GTIN (EAN)	4050118564778
수량	70 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
MI 200			
깊이	15.5 mm	깊이 (인치)	0.6102 inch
높이	100.3 mm	높이 (인치)	3.9488 inch
너비	12.5 mm	폭 (인치)	0.4921 inch
순중량	4.15 g		
온도			
XH 0F	25 % 25 %	자드 이트 베이	40 120 %
<u>주변 온도</u> 습도	-25 °C85 °C 5 - 93 % 상대 습도, Tu =	작동 온도 범위	-40120 ℃
日土	5 - 93 % 영대 급고, 1d - 40℃, 비응축		
환경 제품 규정 준수			
- 4	T A		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
REACH SVHC	0.1 Wt% 이성의 SVHC 없음		
재료 데이터			
UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66 GF 30
절연재 그룹	<u> </u>	표면 마감	미처리
기본 재질	플라스틱	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI
일반 데이터			
컬러 코드	아게이트 그레이	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 7038	전체 조립 관련 정보는 참조된 게시글을 참고하세요	CH20M12 B BK/OR 2010
 캡슐화 옵션	아니요	심고이제표	
부품 특성			-
플립오버 장착식	<mark>ଔ</mark>	마커 결합 가능	아니요
개별화 옵션			
그게 마초 저다 기느	All	ᄀᄁᇚᅕᆡᄥᅲᆔᆡᆫ	ما
고객 맞춤 절단 가능 고객 특정적 주문 절차	<u>예</u> 다운로드 아래 지침 참조	고객 맞춤 라벨 표시 가능 대체 색상	<u>예</u> 요청 시 추가
처리 가능성	레이저 가공, 밀링	네세 극성	표경 시 구기
분류			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ECLASS 11.0	EC001031	ETIM 10.0 ECLASS 12.0	EC001031
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-27-92 27-19-06-03	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-27-92 27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03	202-100 17.0	27 10 00 00

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

치수 도면



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

대응물

CH20M12 C - 플립 커버



CH20M 하우징의 플립 커버는 귀사의 애플리케이션을 지원하는 실용적인 기능을 제공합니다. 밀봉이 가능하기 때문에 내용물에 대한 추가적인 보안과 보호가 가능합니다. 또한, 중요한 정보나 로고를 명확하게 표시하기 위해 표지 인쇄를 통해 인쇄하는 옵션도 있습니다. 또한, 마커를 사용하여 표지에 직접 특정 지침이나 마킹을 적용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	CH20M12 C BK 1819	버전	
주문 번호	1104240000	모듈형 하우징, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH2OM 검정, 투명, 플립	
GTIN (EAN)	4032248878833	커버, 너비: 12.5 mm	
수량	70 ST		
유형	CH20M12 C TP 8089	버전	
유형 주문 번호	CH20M12 C TP 8089 1104250000	버전 모듈형 하우징, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 투명, 플립 커버,	