



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





LMN 케이블, RJ12 / RJ12, 트위스티드 페어, 스마트 계량 응용 분야에 적합, 비차펴

일반 주문 데이터

	·
버전	패치 케이블, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 5 m, 6 kV
주문 번호	<u>2860910050</u>
유형	IE-C5GO6LR0050F40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4064675758440
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

 승인			
0.2	()		
	• •		
ROHS	준수		
치수 및 중량			
7101	F	7101 (01 71)	100 0504 in al-
<u>길이</u> 순중량	5 m 50 g	길이 (인치)	196.8504 inch
 온도			
보관 온도		작동 온도	-20 °C60 °C
설치 온도			
환경 제품 규정 준수			
Datic 조스 사례	ᄌᄉ ᆐᇬᆔᄌᆌ		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
TILACIT SVIIC	0.1 Wt/// 0/8-4 3VIIC	<u> </u>	
일반 표준			
커넥터 표준	TIA-1096-A	응용 분야별 통신 케이블 설비	VDE-AR-N 4100:2019-0
	111/10007/	38 E 1 E 8 E 7 1 1 E - 1	VDE71111 1100.2010 0
케이블 구조			
외피 직경	4.8 mm	외피 색상	빨간색
단면적	3x2xAWG 24/7	 차펴	U/UTP
와이어 개수	6	의피 직경, 최대	4.95 mm
외피 직경, 최소	4.65 mm	 재질 외피	LSZH

케이블의 기계적 및 재질 속성

컬러 코드	빨간색	할로겐	아니요
화염 내성	in accordance with IEC 60332-1		

케이블의 전기 속성

정격 임펄스 내전압	6 kV	작동 전압	50 V
절연 저항	≥ 100 MΩ	 범주	Cat.3
절연 전압, 최대	500 V		

플러그, 우

플러그 우측	RJ12, IP20, 수형 접점,
	진선 폭러그 비차펴

플러그, 좌

플러그 좌측	RJ12, IP20, 수형 접점,	
르니그 되기		
	직선, 플러그, 비차펴	
	12,2 1—, 1111	

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

플러그			
플러그 우측	RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차펴	플러그 좌측	RJ12, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 비차펴
분류			
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

배선도 도면



