

**WIL-EXXXX-RXPS-5700-X560-M8XX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



표준과 프리미엄 버전이 있는 E 시리즈 조명은 작업 영역을 집중 조명하는 데 이상적입니다. 스위블링 장착 브래킷으로 조명 필드의 위치를 유연하게 정할 수 있습니다. 내장 M8 커넥터 덕분에 간단하고 빠르게 연결할 수 있으며 다수의 조명도 연결할 수 있습니다. 커버가 견고한 PMMA로 제작되어 필요한 보호 수준(IP54)을 확보할 수 있으며 5.700K로 균등한 조명이 보장됩니다.

**일반 주문 데이터**

주문 번호	2899770000
유형	<a href="#">WIL-EXXXX-RXPS-5700-X560-M8XX</a>
GTIN (EAN)	4064675906827
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E354496

치수 및 중량

깊이	35 mm	깊이 (인치)	1.378 inch
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch
너비	560 mm	폭 (인치)	22.0472 inch
순중량	342 g		

온도

작동 온도	-20 - 45°C
-------	------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ecd7eed-9477-489c-b868-70515b8da84d

결선 데이터

버전	핀, 직선형	극 수	4
코딩	A-코딩	결선 나사산	M8
조임 토크	0.6 Nm	결선	핀 1: 흰색 LED 12-30V DC 조절, 핀 2: 조광 가능 1.2-10V DC, 핀 3: GND(-), 핀 4: NC

일반 기술 데이터

결선 유형	핀 커넥터	철도 차량의 전자장비	No
LED 모듈 형태	라운드형	광색상 (CCT)	5700K, White
광전류	1639 lm	방출각	120 °
조도	458 lux	작동 수명	60.000 h
장착 유형	스크류 장착	천공 간격	569 mm
보호 등급	IP54	효율등급(EU 지침 번호 874/2012 규격)	Not required

재질 데이터

LED 커버 재질	PMMA	하우징 기본 재질	경질 알루미늄
-----------	------	-----------	---------

전기 데이터

정격 전압	12...30 V DC	전원	13.8 W
밝기 조절 가능	예, 무단조광		

기술 데이터

케이블 기술 사양


하우징 기본 재질                      경질 알루미늄

분류

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

도면


치수 도면



치수 도면



폴 계획



WIL-EXXXX-RXPS-5700-X560-M8XX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

직선



최근에는 각각 다양한 길이의 케이블이 종종 필요합니다. 이러한 요구를 충족할 수 있도록 바이드뮐러에서는 맞춤형 어셈블리를 위한 다양한 플러그 커넥터를 제공합니다. M8, M12, M16 및 7/8" 결선(탁월한 견고성으로 머신 엔지니어링 등에 이상적임)용 맞춤형 어셈블리를 위한 수형 플러그와 암형 소켓. M8 원형 플러그 커넥터는 특히 공간에 제약이 있는 경우 적합합니다. 스크류 결선은 광범위한 용도에 사용할 수 있습니다. 이 결선은 전선(선택적으로 페럴 사용)을 결선 요소에 끼우고 스크류로 조이는 방식입니다. 가장 경제적이고 일반적인 결선 방식으로, 이 방식은 다중 도체에 대한 결선도 지원합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIBGS-P-4A-3.5/5-M8	버전	
주문 번호	<a href="#">1803880000</a>	현장 부착형 커넥터, M8	
GTIN (EAN)	4032248259861		
수량	1 ST		

PUR 무할로겐 검은색(U)



센서/액추에이터 케이블은 다양한 용도에서 센서와 액추에이터를 배선하고 데이터 또는 동력을 전달하는 데 사용됩니다. 구조된 케이블은 테스트를 통해 입증된 플러그 커넥터 결선을 제공합니다. 케이블은 습도, 먼지, 열, 냉기, 충격, 진동과 같은 다양한 조건에 노출될 수 있습니다. 바이드뮐러 개발자들은 이 문제에 특별히 집중하여 다양한 유형의 M8/M12 센서-액추에이터 케이블을 설계했습니다. 따라서 고객은 필요에 맞는 솔루션을 찾을 수 있습니다. 찾을 수 없거나 설명이 필요한 정보가 있습니까? 저희에게 알려 주십시오!

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M8BG-4-1.5U	버전	
주문 번호	<a href="#">9457850150</a>	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 풀 수 : 4, 1.5 m, 암형	
GTIN (EAN)	4032248403387	소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요	
수량	1 ST		
유형	SAIL-M8BG-4-3.0U	버전	
주문 번호	<a href="#">9457850300</a>	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 풀 수 : 4, 3 m, 암형	
GTIN (EAN)	4032248403394	소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요	
수량	1 ST		
유형	SAIL-M8BG-4-5.0U	버전	
주문 번호	<a href="#">9457850500</a>	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 풀 수 : 4, 5 m, 암형	
GTIN (EAN)	4032248229208	소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요	
수량	1 ST		
유형	SAIL-M8BG-4-10U	버전	
주문 번호	<a href="#">9457851000</a>	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M8, 풀 수 : 4, 10 m, 암형	
GTIN (EAN)	4032248285693	소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요	
수량	1 ST		
유형	SAIL-M8GM8G-4-1.0U	버전	
주문 번호	<a href="#">1880470100</a>	센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 풀 수 : 4, 1 m, 핀, 직선형	
GTIN (EAN)	4032248555499	- 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:	
수량	1 ST	아니요	

## WIL-EXXXX-RXPS-5700-X560-M8XX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	SAIL-M8GM8G-4-2.OU	버전
주문 번호	<a href="#">1880470200</a>	센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 풀 수 : 4, 2 m, 핀, 직선형
GTIN (EAN)	4032248733965	- 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요
유형	SAIL-M8GM8G-4-3.OU	버전
주문 번호	<a href="#">1880470300</a>	센서/액추에이터 라인, 연결선, M8 / M8, 풀 수 : 4, 3 m, 핀, 직선형
GTIN (EAN)	4032248487875	- 소켓, 직선형, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요