

## FP BOX ON/OFF W/O AUX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FieldPower® 배전기는 매우 짧은 시간에 오류 없는 설치가 가능합니다.  
커버에 통합된 분기와 기능을 꽂기만 하면 됩니다.  
보호 등급이 높으므로 견고합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	FieldPower® 전우너 분배 박스, 3상 AC, IP65, (완성된 상태), 유리 섬유 강화 폴리카보네이트, 절연 변위 결선(IDC), PUSH IN, 유지 보수 스위치
주문 번호	<a href="#">2921380000</a>
유형	FP BOX ON/OFF W/O AUX
GTIN (EAN)	4099986613942
수량	1 items

## FP BOX ON/OFF W/O AUX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	164 mm	깊이 (인치)	6.4567 inch
너비	104 mm	폭 (인치)	4.0945 inch
순중량	894 g		

## 온도

보관 온도	-30 °C...55 °C	작동 온도	-30 °C...45 °C
-------	----------------	-------	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05

## UL에 따른 정격 데이터

표준 규격	UL이 승인되지 않음		
접점 요소에 대한 UI에 따른 정격 데이터	표준	UL 1059	
	참고	UL 등재 TC-ER 케이블과 함께 사용	
	컨덕터 결선 단면적, AWG, 최대	AWG 10	
	컨덕터 결선 단면적 AWG, 최소	AWG 14	
	Rated voltage	600 V	
	정격 전류	30 A	
플러그인 커넥터에 대한 UI에 따른 정격 데이터	표준	UL 1059	
	참고	UL 등재 TC-ER 케이블과 함께 사용	
	컨덕터 결선 단면적, AWG, 최대	AWG 12	
	컨덕터 결선 단면적 AWG, 최소	AWG 16	
	Rated voltage	600 V	
	정격 전류	20 A	

## 기술 데이터 스위치

단자대 - 토크	0.8 Nm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8
스위치 유형	ABB OT16FT3	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 18
오염 심각도	3	전원 정격 AC-23A	7.5 kW
정격 전류 AC-23A	16 A	표준 준수 스위치	IEC 60947-3
클램프 범위, 플러그, 최소	0.75 mm <sup>2</sup>	클램프 범위, 플러그, 최대	10 mm <sup>2</sup>
정격 단기 전류 저항 ICW	1초간 500 A rms		

## IEC에 따른 정격 데이터

플러그 커넥터에 대한 IEC에 따른 정격 데이터	전압 유형	AC
	Number of phases	3
	표준	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 61984
	Rated voltage	690 V
	정격 임펄스 내전압	8.00 kV
	정격 전류(3개의 로딩된 극)	32 A
	정격 전류(4개의 로딩된 극)	25 A
접점 요소에 대한 IEC에 따른 정격 데이터	전압 유형	AC
	Number of phases	3

## FP BOX ON/OFF W/O AUX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

표준	IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage	800 V
정격 임펄스 내전압	8.00 kV
정격 전류(3개의 로딩된 극)	41 A
정격 전류(4개의 로딩된 극)	25 A

## 일반 데이터

절연재	폴리카보네이트	인클로저 재질	유리 섬유 강화 폴리카보네이트
실리콘	아니요	컬러 코드	검정
보호 등급	IP65, (완성된 상태)	UL 94 가연성 등급	5VA
커버 스크류 토크	2 Nm	커버 부착	TX20 스크류
잠금 가능	예	장착 유형	스크류 장착, 고정 러그
설치 권고	덮개 스크류 포함	기능	유지 보수 스위치
케이블 글랜드 포함	아니요	코딩 가능	예, PE에 코딩
전압 유형	3상 AC	극 수(텍스트)	5
결선 / 극 수	1	와이어 결선 방식	절연 변위 결선(IDC), PUSH IN

## 클램핑 용량

연결 데이터 - 접점 요소 브랜치/피드인	와이어 결선 방식	PUSH IN
	작동 공구 블레이드 사이즈	0.6 x 3.5 mm
	탈피 길이	14.00 mm
	풀 수	5
	컨덕터 결선 단면적, 슬리드, 최대	6 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 슬리드, 최소	0.50 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 연선, 최대	6.00 mm <sup>2</sup>
	와이어 결선 단면적, 연선, 최소	0.50 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 매우 가는 연선, 최대	10.00 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 가는 연선, 최소	0.50 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 가장 가는 연선, 최대	6.00 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 연선 단면적, 가장 가는 연선, 최소	0.50 mm <sup>2</sup>
	와이어 결선 방식	절연 변위 결선(IDC)
연결 데이터 - 접점 요소 전원 버스	작동 공구 블레이드 사이즈	0.6 x 3.5 mm
	풀 수	5
	컨덕터 결선 단면적, 슬리드, 최대	6 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 슬리드, 최소	1.50 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 연선, 최대	6.00 mm <sup>2</sup>
	와이어 결선 단면적, 연선, 최소	2.50 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 매우 가는 연선, 최대	6.00 mm <sup>2</sup>
	컨덕터 결선 단면적, 가는 연선, 최소	2.50 mm <sup>2</sup>

## 분류




ETIM 8.0	EC000214	ETIM 9.0	EC000214
ETIM 10.0	EC000214	ECLASS 14.0	27-14-24-09
ECLASS 15.0	27-14-24-09		

**FP BOX ON/OFF W/O AUX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## FP BOX ON/OFF W/O AUX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 실(Seal)



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.

사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링

M16 및 M20 연결 스레드와 함께 사용 가능한 실링 작동 및 신호 장치를 씰에 통합 가능

## 일반 주문 데이터

유형	RKDG D9 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4329610000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248668687	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG D11 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4323210000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248641215	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG D13 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4323230000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248641239	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG D15 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4323220000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248641222	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG D17 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4324010000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248641284	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	
유형	RKDG 2XD8.5 WG PT6	버전
주문 번호	<a href="#">1114530000</a>	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
수량	10 ST	

## 어댑터



## FieldPower® HQ

어댑터FieldPower 케이블 씰 등 공구 없이 설치 가능  
HQ 4/2, HQ 8 및 HQ 17 플러그인 커넥터 인서트에 적합  
잠금식 보호 커버를 옵션으로 제공(EN -1 규격에 따라, 다시  
스위칭되는 것을 방지)

## FP BOX ON/OFF W/O AUX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	BG ARGH HQP ALU PT6	버전
주문 번호	<a href="#">1532200000</a>	어댑터, Field Power® 실링 인서트, HQ 어댑터, IP65, 해당 인클로저 포함, 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화, 잠금 가능: 아니요
GTIN (EAN)	4050118337433	
수량	1 ST	
유형	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	버전
주문 번호	<a href="#">1532210000</a>	어댑터, Field Power® 실링 인서트, HQ 어댑터, IP65, 해당 인클로저 포함, 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화, 잠금 가능: 예
GTIN (EAN)	4050118337600	
수량	1 ST	

## 실(Seal)



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.  
FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.  
사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링 M16 및 M20 연결 스레드와 함께 사용 가능한 실링 작동 및 신호 장치를 씰에 통합 가능

## 일반 주문 데이터

유형	DG DO PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4323240000</a>	Field Power® 실링 인서트, 블랭크 실, IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248641246	
수량	10 ST	
유형	DG M16 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">2545540000</a>	Field Power® 실링 인서트, 결선 스레드으로 실링, IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4050118555523	
수량	1 ST	
유형	DG M20 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">2545550000</a>	Field Power® 실링 인서트, 결선 스레드으로 실링, IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4050118555530	
수량	1 ST	

## 공구

## PVC 케이블용 탈피기



## 일반 주문 데이터

유형	AM 16	버전
주문 번호	<a href="#">9204190000</a>	공구, 탈피기
GTIN (EAN)	4032248608133	
수량	1 ST	

## FP BOX ON/OFF W/O AUX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	AM 25	버전
주문 번호	<a href="#">9001540000</a>	공구, 털피기
GTIN (EAN)	4008190138271	
수량	1 ST	

## 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

## 일반 주문 데이터

유형	SDS 0.6X3.5X100	버전
주문 번호	<a href="#">2749340000</a>	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118895568	블레이드 두께(A): 0.6 mm
수량	1 ST	

## DMS PRO



바이드뮬러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	DMS PRO	버전
주문 번호	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
수량	1 ST	

## FP BOX ON/OFF W/O AUX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 플라스틱 로크 너트, 그레이



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 롱너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU M20 - K GR	버전
주문 번호	<a href="#">1772460000</a>	SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 20, 6 mm, 폴리아미드 6(PA6)
GTIN (EAN)	4032248130207	- GF30)
수량	100 ST	

## IP68 버전



바이드뮐러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

활동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	VG M20 - K 68	버전
주문 번호	<a href="#">2811470000</a>	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20,
GTIN (EAN)	4064675292227	10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20-1/K68	버전
주문 번호	<a href="#">1772300000</a>	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20,
GTIN (EAN)	4032248129966	10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6

## FP BOX ON/OFF W/O AUX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 비트 E6,3 - Torx®



바이드뮬러의 비트는 뛰어난 품질, 제품의 다양성과 효율성 측면에서 사용자들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 컴퓨터가 제어하는 경화법은 바이드뮬러가 높은 품질 표준을 지속적으로 유지할 수 있도록 보장합니다. 고품질의 원자재를 사용함으로써 관련 DIN 표준에 지정된 토크보다 훨씬 높은 토크에 이를 수 있습니다.

- DIN 5261 - PH/PZ 비트,
- DIN 5263 - 일자 비트,
- Camcar 표준 - TORX 비트

높은 토크에서도 긴 수명을 보장하므로 일반적인 상황에서 매우 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다. 이점은 다음과 같습니다.

- 모든 스크류 유형에 적합합니다. 경도(59-61 HRC)가 뛰어나기 때문에 수동 공구나 전동 공구와 함께 사용할 수 있습니다.
- 뛰어난 마모 저항으로 기대 수명이 높습니다.
- 모든 DIN 스크류에서 최적의 피팅이 가능하기 때문에 마모가 적고 토크 전달이 뛰어납니다.
- 일관된 높은 품질로 관련 ISO 표준에 따라 전문가적 품질 기준을 충족할 수 있도록 제조되었습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 T20 X 150	버전
주문 번호	<a href="#">2821510000</a>	조립 공구
GTIN (EAN)	4064675359050	
수량	5 ST	

## 일자 스크류드라이버



블레이드가 둑근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

## 일반 주문 데이터

유형	SDS 0.5X3.0X80	버전
주문 번호	<a href="#">2749330000</a>	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 3 mm, 블레이드 길이: 80 mm,
GTIN (EAN)	4050118895551	블레이드 두께(A): 0.5 mm
수량	1 ST	