

THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**일반 주문 데이터**

버전	컨ектор 및 케이블 마커, 25.4 x 70 mm, 흰색
주문 번호	2932130000
유형	THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS
GTIN (EAN)	4099986670853
수량	4750 items

THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	0.07 mm	깊이 (인치)	0.0028 inch
높이	25.4 mm	높이 (인치)	1 inch
너비	70 mm	폭 (인치)	2.7559 inch
순중량	0.18 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	70 mm
UL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	80 °C
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	흰색
할로겐	예	기본 재질	비닐 필름
인쇄 문자	없는	롤당 수	2250

컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	예	전선 굽기, 최대	153 mm ²
컨덕터 O.D., 최대	14 mm	컨덕터 O.D., 최소	6 mm
결선된 와이어의 단면적	153 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

THM WO-R VIN 25.4/31.8 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리**잉크 리본**

이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 76/360 SW

주문 번호 [2005080000](#)

GTIN (EAN) 4050118389951

수량 1 ST

버전

Ink ribbon