
데이터 시트

# H25,0/28D 14 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

## 일반 주문 데이터

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | 3195790000 |
| 유형 | H25,0/28D 14 GE |
| GTIN (EAN) | 4099987983730 |
| 수량 | 50 items |
| 패키징 | 루즈 |

# 데이터 시트

## H25,0/28D 14 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 치수 및 중량

| | |
|---|---|
| 순중량 | 0.13 g |

### 기술 데이터

| | | | |
|---|---|---|---|
| 품목 설명 | 플라스틱 슬리브 포함<br>와이어 종단 페룰, 노란색 | 버전 | 표준 |

### 와이어 종단 페룰

| | | | |
|---|---|---|---|
| 접점면 직경(D1) | 7.3 mm | 접점면 길이(L2) | 14 mm |
| 칼러 직경(D2) | 11.2 mm | 플라스틱 칼러 두께(S2) | 0.4 mm |
| L1(mm) | 28.00 mm | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 4 |
| 금속 슬리브 두께(S1) | 0.2 mm | 군용 지정 | T 20A 028 A |
| 탈피 길이 | 16 mm | 컨덕터 단면적 | 25 mm² |
| 컬러 코드 | DIN | | |

### 분류

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |