데이터 시트

FS 2CO RL C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	D-SERIES, 릴레이 소켓
주문 번호	7760056385
유형	FS 2CO RL C
GTIN (EAN)	6944169789052
수량	10 items
현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.

데이터 시트

FS 2CO RL C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수

일반 주문 데이터

현지 제품	일부 국가에서만 출시됩니다.

치수 및 중량

깊이	30 mm	깊이 (인치)	1.1811 inch
높이	75 mm	높이 (인치)	2.9527 inch
너비	22 mm	폭 (인치)	0.8661 inch
순중량	43 g		

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	주변 온도	-40 °C...70 °C
작동 온도	-40 °C...70 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	최대 스위칭 전압, AC	300 V

일반 데이터

버전	플랫 디자인	장착 레일	TS 35
컬러 코드	검정		

절연 조정

보호 등급	IP10

결선 데이터

와이어 결선 방식	클램프 요크 결선	조임 토크, 최소	0.5 Nm
조임 토크, 최대	0.8 Nm	클램프 범위, 최소	0.5 mm²
클램프 범위, 최대	2.5 mm²	와이어 단면, 솔리드, 최소	0.5 mm²
와이어 단면, 솔리드, 최대	2.5 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ETIM 10.0	EC001456	ECLASS 14.0	27-37-16-03
ECLASS 15.0	27-37-16-03		

FS 2CO RL C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

