



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 0.25 mm²
주문 번호	7789100090
유형	PAC-UNIV-HE20-F-9M
GTIN (EAN)	8430243959629
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

1246 g

온도

보관 온도

-10...60 °C

작동 온도

-10...50

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

케이블 길이

9 m

적합

디지털 신호

기본 재질

PVC

케이블

케이블 LiYY

인터페이스 커넥터

플랫 케이블 커넥터 HE10 20P

폴 수, 최소

20-폴

외경

8.6 ± 1 mm

커넥터 PLC 측

H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²)

와이어 단면적

0.25 mm²

전기 데이터

총 전류, 최대

3 A

고전압 테스트

1 KV/1s

경로별 허용 전류 세기, 최대

1 A

정격 전압

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

저항

≤ 80 mΩ/m

작동 전압

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

용량 와이어/와이어

300 pF/m

용량 와이어/차폐

300 pF/m

분류

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20