

## FP PRO TOP1 48/10 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



PROtop 전원 공급 장치는 다양한 이점이 따르는 폭넓은 이점을 제공합니다. 여기에는 에너지 고효율, 높은 예비 전력량, 우수한 신뢰도 및 선택 사항 커뮤니케이션 기능 등이 포함됩니다. 또한 PROtop은 로드 밸런싱 기능이 포함된 직접 병렬 결선을 지원합니다. 바이드뮬러의 PROtop 전원 공급 장치는 FieldPower® 시스템에 연결 가능하기 때문에 현장에서 전체 범위 기능을 모두 사용할 수 있으며 FieldPower® 모듈형 시스템의 이점도 활용할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

버전	FieldPower® 전원 공급 장치, IP65, (펴 쇄 상태), (완성된 상태), 10 A, 48 V, DC
주문 번호	<a href="#">8000044520</a>
유형	FP PRO TOP1 48/10 2M
GTIN (EAN)	4050118715286
수량	1 items

## FP PRO TOP1 48/10 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	220 mm	깊이 (인치)	8.6614 inch
높이	196 mm	높이 (인치)	7.7165 inch
너비	196 mm	폭 (인치)	7.7165 inch
순중량	4735 g		

## 온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	작동 온도	-25 °C...45 °C
작동 온도 범위	-25...50 °C	개시	≥ -40 °C
습도	35... 85%, 응결 없음 및 비동결		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05

## 입력

AC 입력 전압 범위	85...277 V AC	서지 보호기	바리스터
입력 퓨즈(내부)	예	유입 전류	최대 5 A

## 출력

정격 출력 전압	48 V DC ± 1 %	서지 보호기	바리스터
출력 전압 유형	DC	출력 전압, 주	(전위차계를 통해 조정 가능)
U의 경우 공칭 출력 전류공칭	10 A @ 60 °C	출력 전류	10 A
출력 전압	48 V		

## 일반 데이터

설치 권고	덮개 스크류 포함	습도	35... 85%, 응결 없음 및 비동결
보호 등급	IP65, (펴 쇄 상태), (완성된 상태)	DIN 레일 호환성	아니오
인접	아니요		

## 전기 안전(적용 표준)

안전 초저전압	EN 60950 규격 적합 SELV, EN 60204 규격 적합 PELV
---------	---

## 입력

AC 입력 전압 범위	85...277 V AC	서지 보호기	바리스터
유입 전류	최대 5 A	입력 퓨즈(내부)	예

**FP PRO TOP1 48/10 2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****출력**

输出电压类型	DC	输出电压, 主	(通过电位差计调节可能)
输出类型	10 A	输出电压	48 V
正常输出电压	48 V DC ± 1 %	U的情况下 公共输出电压	10 A @ 60 °C

**분류**

ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		


**FP PRO TOP 48/10 2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany




[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 도면

IC BS 042 2B



FP ENC ... S 113



## FP PRO TOP1 48/10 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 실(Seal)



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.

사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링

M16 및 M20 연결 스레드와 함께 사용 가능한 실링 작동 및 신호 장치를 씰에 통합 가능

## 일반 주문 데이터

유형	DG DO PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4323240000</a>	Field Power® 실링 인서트, 블랭크 실, IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248641246	
수량	10 ST	
유형	DG M16 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">2545540000</a>	Field Power® 실링 인서트, 결선 스레드으로 실링, IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4050118555523	
수량	1 ST	
유형	DG M20 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">2545550000</a>	Field Power® 실링 인서트, 결선 스레드으로 실링, IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4050118555530	
수량	1 ST	
유형	RKDG 2XD8.5 WG PT6	버전
주문 번호	<a href="#">1114530000</a>	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248892624	
수량	10 ST	
유형	RKDG D11 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4323210000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함), IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248641215	
수량	10 ST	
유형	RKDG D13 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4323230000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함), IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248641239	
수량	10 ST	
유형	RKDG D15 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4323220000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함), IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248641222	
수량	10 ST	
유형	RKDG D17 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4324010000</a>	Field Power® 실링 인서트, 접을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함), IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248641284	
수량	10 ST	
유형	RKDG D18 WG PT6	버전
주문 번호	<a href="#">2491870000</a>	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4050118501537	
수량	10 ST	
유형	RKDG D24 WG PT6	버전
주문 번호	<a href="#">1069060000</a>	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
GTIN (EAN)	4032248827053	
수량	10 ST	

## FP PRO TOP1 48/10 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	RKDG D9 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">4329610000</a>	Field Power® 실링 인서트, 점을 수 있는 실, IP65(해당 하우징 포함),
GTIN (EAN)	4032248668687	IP65, 해당 인클로저 포함, aEPDM
수량	10 ST	

## 퓨즈 플러그




단면적 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>의 무절단 케이블을 사용한 배전.  
PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm<sup>2</sup>) 및/또는 플러그인 결선(0.5 - 4mm<sup>2</sup>)을 통한 전원 공급/T-분기 탭.  
컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.  

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

## 일반 주문 데이터

유형	PTSI 4/LD 36V AC/DC	버전
주문 번호	<a href="#">1252210000</a>	Field Power® 플러그인 커넥터, 퓨즈, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수
GTIN (EAN)	4050118044331	(텍스트): 5
수량	1 ST	
유형	PTSI 4/LD 400V AC	버전
주문 번호	<a href="#">1961770000</a>	Field Power® 플러그인 커넥터, 퓨즈, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수
GTIN (EAN)	4032248641765	(텍스트): 5
수량	1 ST	

## AC



단면적 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>의 무절단 케이블을 사용한 배전.  
PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm<sup>2</sup>) 및/또는 플러그인 결선(0.5 - 4mm<sup>2</sup>)을 통한 전원 공급/T-분기 탭.  
컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.  

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

## 일반 주문 데이터

유형	PT6	버전
주문 번호	<a href="#">1957620000</a>	FieldPower® 접점 요소, AC, IP20, 절연 변위 결선(IDC), PUSH IN, 극 수
GTIN (EAN)	4032248642489	(텍스트): 5
수량	1 ST	

## FP PRO TOP 48/10 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## DC



단면적 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>의 무절단 케이블을 사용한 배전.  
PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm<sup>2</sup>) 및/또는 플러그인 결선(0.5 - 4mm<sup>2</sup>)을 통한 전원 공급/T-분기 탭.  
컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

## 일반 주문 데이터

유형	PT6 DC	버전
주문 번호	<a href="#">1126840000</a>	FieldPower® 접점 요소, DC, IP20, 절연 변위 결선(IDC), PUSH IN, 극 수
GTIN (EAN)	4032248908462	(텍스트): 5
수량	1 ST	

## 플러그인 커넥터



단면적 1.5 - 6 mm<sup>2</sup>의 무절단 케이블을 사용한 배전.  
PUSH IN 결선(0.5 - 10 mm<sup>2</sup>) 및/또는 플러그인 결선(0.5 - 4mm<sup>2</sup>)을 통한 전원 공급/T-분기 탭.  
컬러 마킹을 통해 와이어를 명확하게 정렬 가능.

- 파워서플라이
- 배전
- 전원 분기

## 일반 주문 데이터

유형	PTDS 4	버전
주문 번호	<a href="#">1952130000</a>	Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극
GTIN (EAN)	4032248632084	수(텍스트): 2 x 5
수량	10 ST	
유형	PTDS 4 DC	버전
주문 번호	<a href="#">1009990000</a>	Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수
GTIN (EAN)	4032248715244	(텍스트): 2 x 5
수량	10 ST	
유형	PTS 4	버전
주문 번호	<a href="#">1952120000</a>	Field Power® 플러그인 커넥터, 3상 AC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극
GTIN (EAN)	4032248632909	수(텍스트): 5
수량	10 ST	
유형	PTS 4 DC	버전
주문 번호	<a href="#">1131730000</a>	Field Power® 플러그인 커넥터, DC, IP20, 폴리아미드, PUSH IN, 극 수
GTIN (EAN)	4032248912117	(텍스트): 5
수량	10 ST	

## FP PRO TOP 48/10 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 인클로저 하단부용 단자대 레일



다양한 FieldPower® 박스용 액세서리.  
케이블 씌, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.

## 일반 주문 데이터

유형	TS 35 PT6	버전
주문 번호	<a href="#">1170690000</a>	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 54 mm, 베이스 부품용
GTIN (EAN)	4032248962532	
수량	10 ST	
유형	FP ENC DR07 142 XB	버전
주문 번호	<a href="#">2633450000</a>	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 142 mm, 베이스
GTIN (EAN)	4050118664416	부품용
수량	5 ST	

## 알루미늄 커버용 단자대 레일

다양한 FieldPower® 박스용 액세서리.  
케이블 씌, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.



## 일반 주문 데이터

유형	FP ENC DR15 68 XC A	버전
주문 번호	<a href="#">8000046634</a>	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 68 mm, 알루미늄
GTIN (EAN)	4050118686586	리드용
수량	5 ST	
유형	FP ENC DR07 080 XC A	버전
주문 번호	<a href="#">2633730000</a>	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 80 mm, 알루미늄
GTIN (EAN)	4050118664379	리드용
수량	5 ST	

## FP PRO TOP1 48/10 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 플라스틱 로크 너트, 그레이



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 롤너트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	SKMU M20 - K GR	버전
주문 번호	<a href="#">1772460000</a>	SKMU PA(플라스틱 고정 나사), 너트, M 20, 6 mm, 폴리아미드 6(PA6)
GTIN (EAN)	4032248130207	- GF30)
수량	100 ST	

## IP68 버전



바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	VG M20-1/K68	버전
주문 번호	<a href="#">1772300000</a>	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20,
GTIN (EAN)	4032248129966	10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6
유형	VG M20 - K 68	버전
주문 번호	<a href="#">2811470000</a>	VG K(표준 플라스틱 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 20,
GTIN (EAN)	4064675292227	10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5
수량	50 ST	bar(30분), 폴리아미드 6

## DMS PRO



바이드뮬러의 토크 스크류드라이버는 인체공학적으로 설계되어 있기 때문에 한 손만으로도 충분히 사용이 가능합니다. 어떤 설치 위치에서 사용해도 피로감을 유발하지 않습니다. 또한 자동 토크 리미터가 통합되어 있으며, 재현 정확도가 높습니다.

## FP PRO TOP1 48/10 2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	DMS PRO	버전
주문 번호	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
수량	1 ST	

## 비트 E6,3 - Torx®



바이드뮬러의 비트는 뛰어난 품질, 제품의 다양성과 효율성 측면에서 사용자들에게 큰 사랑을 받고 있습니다. 컴퓨터가 제어하는 경화법은 바이드뮬러가 높은 품질 표준을 지속적으로 유지할 수 있도록 보장합니다. 고품질의 원자재를 사용함으로써 관련 DIN 표준에 지정된 토크보다 훨씬 높은 토크에 이를 수 있습니다.

- DIN 5261 - PH/PZ 비트,
- DIN 5263 - 일자 비트,
- Camcar 표준 - TORX 비트

높은 토크에서도 긴 수명을 보장하므로 일반적인 상황에서 매우 이상적인 솔루션이 될 수 있습니다.

이점은 다음과 같습니다.

- 모든 스크류 유형에 적합합니다. 경도(59-61 HRC)가 뛰어나기 때문에 수동 공구나 전동 공구와 함께 사용할 수 있습니다.
- 뛰어난 마모 저항으로 기대 수명이 높습니다.
- 모든 DIN 스크류에서 최적의 피팅이 가능하기 때문에 마모가 적고 토크 전달이 뛰어납니다.
- 일관된 높은 품질로 관련 ISO 표준에 따라 전문가적 품질 기준을 충족할 수 있도록 제조되었습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	BIT E6,3 T20 X 150	버전
주문 번호	<a href="#">2821510000</a>	조립 공구
GTIN (EAN)	4064675359050	
수량	5 ST	

## 어댑터



## FieldPower® HQ

어댑터FieldPower 케이블 씰 등 공구 없이 설치 가능 HQ 4/2, HQ 8 및 HQ 17 플러그인 커넥터 인서트에 적합 잠금식 보호 커버를 옵션으로 제공(EN -1 규격에 따라, 다시 스위칭되는 것을 방지)

## 일반 주문 데이터

유형	BG ARGH HQP ALU PT6	버전
주문 번호	<a href="#">1532200000</a>	어댑터, Field Power® 실링 인서트, HQ 어댑터, IP65, 해당 인클로저
GTIN (EAN)	4050118337433	포함, 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화, 잠금 가능: 아니요
수량	1 ST	

**FP PRO TOP1 48/10 2M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

유형	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	버전
주문 번호	<a href="#">1532210000</a>	어댑터, Field Power® 실링 인서트, HQ 어댑터, IP65, 해당 인클로저
GTIN (EAN)	4050118337600	포함, 폴리카보네이트, 유리 섬유 강화, 잠금 가능: 예
수량	1 ST	