

## MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

マイグ레이션用アダプター - Modicon 800.  
事前組立されたケーブルが搭載された前面アダプターは Modicon  
800 カードから他の PLC/DCS システムまたは Weidmüller の  
u-リモート モジュールを使用して安全にマイグレーションできます。

## 일반 주문 데이터

주문 번호	8000153819
유형	<a href="#">MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE</a>
GTIN (EAN)	4099987292122
수량	ST

## MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	114.3 mm	깊이 (인치)	4.5 inch
높이	265.4 mm	높이 (인치)	10.4488 inch
너비	37.7 mm	폭 (인치)	1.4842 inch
순중량	100 g		

## 온도

보관 온도	-20...70 °C	작동 온도	-20...50 °C
-------	-------------	-------	-------------

## 정격 데이터 UL

보관 온도 UL, 최대	70 °C	작동 온도 UL, 최소	-20 °C
작동 온도 UL, 최대	50 °C	보관 온도 UL, 최소	-20 °C
정격 전류 I최대	40 A	정격 전압 UN	250 V

## 결선 데이터

풀 수(제어 측)	40-풀	결선(필드 측)	Modicon 800, 40 poles connector
-----------	------	----------	---------------------------------

## 결선 데이터

결선(필드 측)	Modicon 800, 40 poles connector	PLC에 결선	신규 PLC 단자대 또는 하드와이어드
----------	---------------------------------	---------	----------------------

## 정격 데이터

작동 전압	250 V	채널당 최대 전류	4 A
총 작동 전류	40 A		

## 분류

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

## 절연 조정(EN50178)

정격 절연 전압	300 V	서지 전압 범주	II
오염 심각도 수준	2	펄스 전압 테스트(1,2/50μs)	2.5 kV
절연 테스트 전압 AC	1.5 kV		

**MBGE ADPT MOD800 RACK IN PLACE 40 POLE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

