

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, Grid protection system, 400 V, 160 A, 4 폴, Apparent generator power max. 110 kVA, TT, TN-S
주문 번호	8000161612
유형	AC N 160A 4POL DE
GTIN (EAN)	4099987582551
수량	1 items

AC N 160A 4POL DE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	230 mm	깊이 (인치)	9.0551 inch
높이	907 mm	높이 (인치)	35.7086 inch
너비	370 mm	폭 (인치)	14.5669 inch
순중량	10004.19 g		

분리기

정격 차단 용량	100 kA	IEC 60947에 따른 사용 카테고리	AC-22A
----------	--------	-----------------------	--------

연결

극 수	4	와이어 단면적, 최대	95 mm ²
결선 유형	스크류 결선		

전기 특성

저전압 네트워크	TT, TN-S	정격 전압	400 V
주파수	50 Hz	최로 차단 전류, 최대	100 kA
발전 설비의 피상 전력, 최대	110 kVA	정격 전류	160 A
전류 백업 퓨즈 (gG / gL), 최대	160 A		

트립핑

열 과부하 방지 포함	예	과전류 릴리스 포함	예
접지 오류 보호 기능 포함	아니오	과전류 릴리스 설정 값, 최소	112 A
과전류 릴리스 설정 값, 최대	160 A		

하우징

보호 등급	I	분배 보드 설치에 적합함	아니오
-------	---	---------------	-----

분류

ETIM 8.0	EC002283	ETIM 9.0	EC002283
ETIM 10.0	EC002283	ECLASS 14.0	27-37-04-09
ECLASS 15.0	27-37-04-09		



액세서리

자외선 내성 케이블 타이



자외선 내성 폴리마이드 6.6이 강한 자외선 방사 환경에서도 특수 케이블 타이의 뛰어난 내구성을 보장합니다. 영구적 실외용으로 탁월함.

일반 주문 데이터

유형	CB-UVR 290/4,5 BK	버전	
주문 번호	2659350000	케이블 타이, 4.5 x 290 mm, 폴리마이드 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4050118682816		
수량	100 ST		

Sealing sets



일반 주문 데이터

유형	BLINDPLUG SET5 7X28MM	버전	
주문 번호	3077670000	태양광 발전, Blind plug	
GTIN (EAN)	4099987081894		
수량	1 ST		
유형	BLINDPLUG SET50 7X28MM	버전	
주문 번호	3077650000	태양광 발전, Blind plug, 액세서리, 블라인드 플러그, 50 피스	
GTIN (EAN)	4099987081870		
수량	1 ST		