



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

그림과 유사

RIDERSERIES RCI / RCM 릴레이 소켓용 플러그형 보호 모듈, 보호 기능 선택 사항.

- 보호 바리스터 장착
- UC 공급 전압용

일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES, 보호 바리스터, 정격 제어 전압: 230 V UC, 플러그인 결선		
주문 번호	<u>8869750000</u>		
유형	RIM-I 4 230VUC VAR		
GTIN (EAN)	4032248606368		
수량	10 items		
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.		
이용가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00		
대체용 제품	<u>CXX V 73</u>		

카탈로그 상태 / 도면 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
0.5			
 승인			
ROHS	준수		
UL File Number Search	 UL 웹사이트		
인증 번호(cURus)	E223759		
치수 및 중량			
7101	00.4	7101 (01=1)	1,0000
<u>깊이</u> 높이	32.1 mm 10.5 mm	깊이 (인치) 높이 (인치)	1.2638 inch 0.4134 inch
<u>= 이</u> 너비	11.4 mm	표이 (인치) 폭 (인치)	0.4488 inch
<u>니미</u> 순중량	2.19 g	<u>국 (한지)</u>	0.4468 IIICII
	2.10 9		
온도			
보관 온도	-40 °C70 °C	주변 온도	-40 °C70 °C
작동 온도		습도	40 ℃ / 93 % 상대 습도, 비응축
환경 제품 규정 준수			
	<u>'</u>		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
정격 데이터 UL			
인증 번호(cURus)	E223759		
제어 측			
			<u> </u>
정격 제어 전압	230 V UC	상태 표시기	아니요
보호 회로	바리스터		
일반 데이터	,		'
컬러 코드	투명		
	Т0		
인증/표준의 추가 세부 사항			
이즈 변호(al IDa)	F2227E0		
인증 번호(cURus)	E223759		
결선 데이터			
와이어 결선 방식	플러그인 결선		
분류			
ETIM C O	F0000F00	ETINA 7.0	F0000F00
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-10-10
ECLASS 10.0	27-37-10-10	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-37-16-92 27-37-16-92	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-37-16-92 27-37-16-92
LULAUU 14.U	27-37-10-82	LULAGG 10.0	27-37-10-82

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면 배선도 **Dimensional drawing**





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Miscellaneous