



- 멀티팩 백(5 x 100 pcs.)
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

## 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페를, 트윈 와이어 종단 페를, 17 mm, 12 mm, 아이보리
주문 번호	<a href="#">9004940000</a>
유형	H10,0/24 ZH EB SV
GTIN (EAN)	4008190482718
수량	100 items
파키징	멀티팩 백

## 기술 데이터

## 승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

## 치수 및 중량

순중량	0.18 g
-----	--------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페를, 아이보리색	버전	트윈 와이어 종단 페를
-------	------------------------	----	--------------

## 와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	5.8 mm	접점면 길이(L2)	12 mm
칼라 폭(B)	7.6 mm	칼라 높이(A)	13.4 mm
플라스틱 칼라 두께(S2)	0.5 mm	L1(mm)	24.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm
탈피 길이	17 mm	컨ектор 단면적	10 mm <sup>2</sup>
컬러 코드	Weidmueller		

## 분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

