



- 멀티팩 백
- 바이드물러 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 주황색
주문 번호	9021250000
유형	H4,0/18T OR SV
GTIN (EAN)	4008190159313
수량	250 items
패키징	멀티팩 백

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.29 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 포함 와이어 종단 페룰, 주황색	버전	표준
-------	-------------------------------	----	----

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	2.8 mm	접점면 길이(L2)	10 mm
칼라 직경(D2)	4.8 mm	플라스틱 칼라 두께(S2)	0.3 mm
L1(mm)	18.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 12
금속 슬리브 두께(S1)	0.2 mm	탈피 길이	12 mm
컨덕터 단면적	4 mm ²	컬러 코드	Telemecanique

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

