

**KISC M3X20.5/10 NI EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	클램프 요크, 고정 스크류
주문 번호	<a href="#">9503280000</a>
유형	KISC M3X20.5/10 NI EK4
GTIN (EAN)	4008 190550783
수량	100 items

**KISC M3X20.5/10 NI EK4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	4.8 mm	깊이 (인치)	0.189 inch
높이	20.5 mm	높이 (인치)	0.8071 inch
너비	4.8 mm	폭 (인치)	0.189 inch
순중량	1.15 g		

온도

주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전 스크류

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

컬러 코드 회색

추가 기술 데이터

설치 권고 직접 장착      장착 유형 스크류

크기

나사선 메트릭 크기, 외부 3.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		