



W odróżnieniu od złączek ze zintegrowaną dźwignią rozłączającą nasze wtyki rozłączające mogą być całkowicie rozłączone lub zdjęte ze złączki oraz wyłączone z danej aplikacji i stanowią uniwersalne alternatywne rozwiązanie dla standardowych rozłączników.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 36 A, Liczba biegunów: 3, Raster w mm (P): 12.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 31.8 mm
Nr zam.	0135600000
Typ	QL 3 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190032081
Ilość	50 szt.

