



Rozdział lub mnożenie potencjału do przylegających złą-
czek odbywa się za pomocą mostków poprzecznych.
Unika się dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegu-
nów nadal zapewniona jest niezawodność styku w złącz-
kach. Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe
i wkręcane do złączy modułowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja	Złącze krosujące (terminal), przykręcany, szary, 36 A, Liczba biegunów: 4, Raster w mm (P): 12.00, Izolowany: Nie, Szerokość: 43.7 mm
Nr zam.	0135700000
Typ	QL 4 SAKA10
GTIN (EAN)	4008190118822
Ilość	50 szt.

